





MODELIRANJE IN ARTIKULIRANJE

Modeliranje in artikuliranje sta klasična laboratorijska postopka, ki ju danes zamenjuje računalniško podprto oblikovanje (CAD – computer aided design). Pri klasičnem modeliranju se uporablja modelirni vosek, ki ga s sondo nanašamo na obrušene zobe delovnega modela. Postopek modelacije se začne s formiranjem kontaktne točke z zobmi antagonisti. Sledi oblikovanje anatomije zoba, pri čemer nam je v pomoč artikulator, ki omogoča posnemanje gibov čeljusti in vodenje po drsni površini zoba.



TERMO NOŽKI

WAXLECTRIC I

DIGITALNI ELEKTRIČNI NOŽ ZA VOSEK Z ENIM ROČNIKOM

- Delovna temp. min./max.: 50–200 °C
- Dolžina kabla ročnika: 85 cm
- Dimenzije: 120 x 60 x 98 mm
- Teža: 430 g



Pokličite za ceno!

Renfert

WAXLECTRIC II

DIGITALNI ELEKTRIČNI NOŽ ZA VOSEK Z DVEMA ROČNIKOMA

- Delovna temp. min./max.: 50–200 °C
- Dolžina kabla ročnika: 85 cm
- Dimenzije: 150 x 60 x 98 mm
- Teža: 460 g



Pokličite za ceno!

Renfert

WAXLECTRIC LIGHT I

ANALOGNI ELEKTRIČNI NOŽ ZA VOSEK Z ENIM ROČNIKOM

- Delovna temp. min./max.: 50–200 °C
- Dolžina kabla ročnika: 85 cm
- Dimenzije: 91 x 53 x 80 mm
- Teža: 410 g



Pokličite za ceno!

Renfert

WAXLECTRIC LIGHT II

ANALOGNI ELEKTRIČNI NOŽ ZA VOSEK Z DVEMA ROČNIKOMA

- Delovna temp. min./max.: 50–200 °C
- Dolžina kabla ročnika: 85 cm
- Dimenzije: 91 x 53 x 80 mm
- Teža: 430 g



Pokličite za ceno!

Renfert

THERMOMAT

ELEKTRIČNI NOŽ S TRANSFORMATORJEM

- Max. temp.: 280 °C, nastavljiva
- Dolžina kabla: 95 cm



Pokličite za ceno!

D
DENTAURUM

SMARTWAX DUO

ELEKTRIČNA NAPRAVA ZA MODELIRANJE Z DVEMA ROČNIKOMA IN RAZLIČNIMI NASTAVKI

- Dimenzije: 130 x 150 x 50 mm
- Dolžina kabla: 1,8 m
- Temp. domet: 50–220 °C



Pokličite za ceno!

AMANNGIRRBACH

POTOPNI SISTEM

VARIO E

APARAT ZA POTOPNO METODO. PREPREČUJE PREGREVANJE VOSKA IN OHRANJA NJEGOVO DELOVNO TEMPERATURO

- Delovna temp. min./max.: 45–110 °C
- Dimenzije: 178 x 54 x 120 mm
- Teža: 660 g



Pokličite za ceno!

HOTTY LED

DIGITALNI APARAT ZA POTOPNO METODO. PREPREČUJE PREGREVANJE VOSKA IN DRŽI DELOVNO TEMPERATURO

- Delovna temp. min./max.: 60–110 °C
- Dimenzije: 90 x 65 x 98 mm
- Teža: 400 g



Pokličite za ceno!

HOTTY

ANALOGNI APARAT ZA POTOPNO METODO. PREPREČUJE PREGREVANJE VOSKA IN DRŽI DELOVNO TEMPERATURO

- Delovna temp. min./max.: 60–110 °C
- Dimenzije: 90 x 65 x 98 mm
- Teža: 360 g



Pokličite za ceno!



GORILNIKI

SAFETY BURNER ECO

ECO GORILNIK Z VARNOSTNIM VENTILOM NA TEKOČI ALI ZEMELJSKI PLIN

- Temp. delovnega prostora: max.: 40 °C
- Dimenzije: 141 x 102 x 121 mm
- Teža: 460 g



Pokličite za ceno!



SAFETY BURNER

NASTAVLJIVI GORILNIK Z VARNOSTNIM VENTILOM NA TEKOČI ALI ZEMELJSKI PLIN

- Temp. delovnega prostora: max. 40 °C
- Dimenzije: 160 x 22 x 60 mm
- Teža: 640 g



Pokličite za ceno!



BIJOU 90

NASTAVLJIVI GORILNIK BREZ VARNOSTNEGA VENTILA NA TEKOČI ALI ZEMELJSKI PLIN

- Temp. delovnega prostora: max. 40 °C
- Dimenzije: 100 x 109 x 60 mm
- Teža: 530 g



Pokličite za ceno!



ARTIKULATORJI

STRATOS 100

ERGONOMSKI DIZAJN STRATOSA 100 S PROSTORNO KONSTRUKCIJO OMOGOČA ENOSTAVNO ROKOVANJE

- Centralno zaklepanje za hitro centrično fiksacijo
- Ločljiv zgornji in spodnji del artikulatorja
- Prosto premikajoča se os čeljusti
- Ergonomični dizajn z dovolj velikim delovnim prostorom
- Praktično orientiran set dodatkov
- Kompatibilen s split-cast sistemom in sistemom za koordinacijo
- Možnost naklona 45°
- Bonwillov trikot: 108 mm
- Balkwillov kot: 15°
- Kot protruzijske poti: 30°
- Kot retruzijske poti: 35°
- Bennettov kot: 0°–30°
- Centrična fiksacija se lahko aktivira

Pokličite za ceno!



ivoclar
vivadent
passion vision innovation

STRATOS 200

STRATOS 200 JE BIOFUNKCIJSKI ARTIKULATOR SREDNJE VREDNOSTI Z RAZLIČNIMI MOŽNOSTMI NASTAVITEV, KI JIH OMOGOČAJO ZAMENLJIVI VLOŽKI ZA IMITACIJO SKLEPA

- Enostavno rokovanje
- Centrična fiksacija za natančno pozicijo postavitve
- Zgornji in spodnji del artikulatorja se lahko enostavno ločita
- Optimiziran čeljustni mehanizem z izmenljivimi Bennettovimi in protruzijskimi vložki kakor tudi retruzijskim gibanjem
- Izbira med fiksno ali vrtljivo čeljustno osjo
- Kompatibilnost s split-cast sistemom in sistemom za koordinacijo
- Bonwillov trikot: 108 mm
- Balkwillov kot: 15°
- Kot protruzijske poti: 0°–60°
- Bennettov kot: 15°, 30°
- Kot retruzijske poti: 35°



ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Pokličite za ceno!

STRATOS 300

ARTIKULATOR STRATOS 300 JE PRIMEREN ZA ZAHTEVNE DENTALNE RESTAVRACIJE, ZA KATERE JE TREBA INDIVIDUALNO NASTAVITI ČELJUSTNI KOT. NJEGOV ERGONOMIČNI DIZAJN S PROSTORNO DELOVNO PROSTORNINO OMOGOČA ENOSTAVNO IN UČINKOVITO ROKOVANJE

- Možnost individualne nastavitve modela in povprečnih vrednosti
- Enostavno rokovanje
- Centrično zaklepanje za natančno orientacijo
- Bonwillov trikot: 108 mm
- Balkwillov kot: 15°
- Kot protruzijske poti: 0°–60°
- Kot retruzijske poti: 35°
- Bennettov kot: 0°–30°
- Stranski odmik: 0–1,5 mm
- Protruzijsko gibanje: 0–4 mm
- Centrična fiksacija se lahko aktivira



ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Pokličite za ceno!



ARTEX – VISOKONATANČNI ARTIKULATORJI

NON-ARCON ARTEX, OSNOVNI MODEL

- Natančne funkcionalne komponente, narejene iz aluminija in nerjaveče kovine
- Integriran magnetni sistem montažnih plošč
- Fiksna kondila z 19-milimetrskim polmerom poti
- Fiksni povprečni sagitalni nagib kondilarne poti: 35°
- Fiksni Bennetov kot: 15°
- "Click" – hitro centrično zaklepanje

Pokličite za ceno!

KARBONSKI NON-ARCON, OSNOVNI MODEL

- Enostavno in prijetno rokovanje
- 3 delovne pozicije brez možnosti prevrnitve
- "Click" – hitro centrično zaklepanje
- Fiksni povprečni sagitalni nagib kondilarne poti: 35°
- Bennetov kot, nastavljen od 0 do 20°

Pokličite za ceno!

KARBONSKI NON-ARCON, PROFESIONALNI MODEL – PROTETIČNI ARTIKULATOR

- Delno nastavljen artikulator Non-Arcon
- Nastavljiva inklinacija kondilarne poti od -15° do 60°
- Bennetov kot, nastavljen od 0 do 20°
- "Click" – hitro centrično zaklepanje
- Zatiči za namestitev obraznega loka

Pokličite za ceno!



KARBONSKI ARCON, OSNOVNI MODEL

- Delno nastavljiv artikulatork Arcon s 3 delovnimi pozicijami brez možnosti prevrnitve
- Visokonatančni in robustni artikulatork s hitrim centričnim zaklepanjem prek mehanično vodene srednje osi
- Zatič za direktni transfer z obraznim lokom
- Nastavljiva inklinacija kondilne poti od -20° do $+60^{\circ}$
- Distrakcija za sproščanje stisnjene mandibularnega sklepa od 0 do 3 mm
- Arcon clip preprečuje separacijo zgornjega in spodnjega dela artikulatorka med odprto centriko
- Bennetov kot, nastavljiv od -5° do $+30^{\circ}$, neskončno spremenljivo retruzijo se lahko nastavi od 0 do 2 mm

Pokličite za ceno!

ARTIKULATOR MODEL MANAGEMENT TER UNIVERZALNI DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI PRIPOMOČEK V DIZAJNU ARCON

- Omogoča vse nastavitve za doseg medprostorov in vzorcev gibanja pacienta
- Polno nastavljiv artikulatork Artex karbon z različnimi funkcijami
- Brezstopenjska funkcija bočnega odmika za transferzalni prosti prostor, nastavljiv od 0 do 1,5 mm (na vsako stran)
- Brezstopenjska protruzija, nastavljiva od 0 do 6 mm
- Brezstopenjska retruzija, nastavljiva od 0 do 2 mm
- Distrakcija za sproščanje stisnjene čeljustnega sklepa od 0 do 3 mm
- Idealen za analizo modela, izdelovanje opornic in korekturo
- Nastavljiva inklinacija kondilne poti od -20° do $+60^{\circ}$
- Bennetov kot, nastavljiv od -5° do $+30^{\circ}$

Pokličite za ceno!

